

LUMINA

6A23PJ1050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	59 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.14 kg

하우징

주택 자재	아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	크롬
오프셋	20 mm
회전 반경	54 mm
회전 간섭	108 mm
돌 직경	0 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
트레드 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	8 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	8 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스텝, 칼라
스텝 직경	11 mm
스텝 길이	20 mm

LUMINA

6A23PJ1050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311358

주문 번호 00073609

제품 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

