ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	162 mm
Обща ширина	65 mm
Общо тегло	0.66 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	135 mm
Интерференция при завъртане	270 mm
Диаметър на купол	59 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят Резба	Пътно сиво A (RAL7042)
Цвят на Колело	Пътно сиво A (RAL7042)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Oc	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	30 mm
Твърдост на Резба (A)	90 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	22 mm
Дължина на Болт	40 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed


EAN 4031582354287

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта







© Copyright 2026 TENTE International GmbH