

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Roată	Metalic
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	35 mm
Diametrul găurii Axă	8,4 mm
Lungime butuc	45 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	95 Râul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech heat
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	125 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	250 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	280 °C
Greutate totală	0,34 kg

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Numărul de comandă 00034267
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

