

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Numer zamówienia 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech heat
Typ	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nierdzewne	✓
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	134 °C
Waga całkowita	0,084 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Syntetyki termoplastyczne, Odporność na działanie wysokich temperatur
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło	Czarny
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	27 mm
Szerokość korpusu	25 mm
Twardość Bieżnia (D)	80 Shore D

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Numer zamówienia 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

