

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Forma
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h	135 kg
Plage de température (minimale)	-18 °C
Plage de température (maximale)	120 °C
Hauteur	164 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
	souple
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	18 mm
Dureté du Bandage (A)	60 Shore A

## CHAPE

Matériau	Moulage-en-zinc / Aluminium
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	57 mm
Rayon d'encombrement	137 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige circlip avec Douille hexagonale
Diamètre Œil	19 mm

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

