

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Objednávací číslo 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ○○○○○

Hlučnost ○○○○○

Opotřebení ○○○○○

Odolné vůči korozi ○○○○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 630 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 200 mm

Stavební výška 155 mm

Celková hmotnost 14,68 kg

KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 150 mm

Šířka Běhoun 40 mm

Šířka středu kola 40 mm

UCHYCENÍ

Vyosení 35 mm

Poloměr otáčení 123 mm

Průměr otáčení 246 mm

Poloměr otáčení 130 mm

MONTÁŽ

Délka plotny 145 mm

Šířka plotny 145 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Průměr otvoru plotny 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Objednáací číslo 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

