

## LINEA

5941XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Termék neve                       | Linea                        |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők  |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 130 kg                       |
| Elektromosan vezető               | ✓                            |
| Statikus teherbírás               | 260 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                       |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                        |
| Összsúly                          | 145 mm                       |
| Teljes szélesség                  | 82 mm                        |
| Összsúly                          | 1,07 kg                      |

## KERÉK

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, elektromosan vezető                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy                      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                       |
| Átmérő                       | 125 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 20 mm  |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                                   |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Anyag           | Poliamid                |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa         |
| Forgócsapágy    | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 40 mm                   |
| Körbeforgás     | 129 mm                  |
| Körbeforgás     | 258 mm                  |
| Kupola átmérője | 52 mm                   |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 22 mm             |
| Csavar hossza     | 40 mm             |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## MŰSZAKI RAJZOK

