

ZETA

4687ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337600  
Numer zamówienia 00833927



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta                           |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 700 kg                         |
| Nośność przy 6 km/h            | 560 kg                         |
| Nośność statyczne              | 1400 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 240 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                          |
| Waga całkowita                 | 3,881 kg                       |

KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Aluminium                      |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Ruch szary A (RAL7042)         |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 200 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                     |

OBUDOWA

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, bardzo ciężki                  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                         |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                        |
| Wysięg                 | 55 mm                                          |
| Promień działania koła | 161 mm                                         |
| Zasięg działania koła  | 322 mm                                         |
| Średnica kopuły        | 96 mm                                          |

MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ZETA

4687ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337600

Numer zamówienia 00833927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

