产品信息

# INTEGRAL TWIN

## 2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017



图片可能与原产品不同

### 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●●● |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

### 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Integral twin |
| 外壳类型 | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮 |
| 标准 | 类似 EN12531 - 医院病床脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 125 kg |
| 4 公里/小时的载重 | 125 kg |
| 导电 | 是 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 250 kg |
| 温度范围（最低） | -30 °C |
| 最高温度范围 | 80 °C |
| 总高 | 150 mm |
| 总宽度 | 60 mm |
| 总重量 | 1.2 kg |
| 认证 | 经 TÜV Süd 测试和监测 |

### 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 偏移量 | 37.5 mm |
| 旋转半径 | 100 mm |
| 转向干涉 | 200 mm |

### 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑，导电 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承，密封的 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 12 mm |
| 胎面硬度 （D） | 40 肖氏 D |

### 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本 |
| 螺栓直径 | 32 mm |
| 螺栓长度 | 51 mm |
| 提示 | 可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。 |

德国设计奖

红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 产品图纸




德国设计奖

红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH