

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,22 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8,3 mm
Délka náboje	46 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	90 pobřeží A
Tvrdost Běhoun (D)	39 Shore D

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Objednáací číslo 00002549
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

