

ULTRATECH PLUS

ICP 160x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktu

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Ultratech poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Ūdens zils (RAL5021)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Ultratech plus
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	800 kg
Krāvnese pie 6 km/h	640 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,05 kg


ULTRATECH PLUS

ICP 160x50-Ø20 HL60 plus




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi



ULTRATECH PLUS

ICP 160x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.