ICS

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	ICS
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	162 mm
Pes total	0,76 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	38 mm
Sterferencia de giro	259 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	18 mm
Pern Longitud	62 mm

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte



Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH