

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Numéro de commande 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Usure ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 250 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 123 mm

Largeur totale 131 mm

Poids 5,56 kg

## ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 75 mm

Largeur du bandage 30 mm

Largeur du corps de roue 30 mm

## CHAPE

Déport 30 mm

Rayon d'encombrement 81 mm

Diamètre d'encombrement 162 mm

Diamètre du dôme 104 mm

## FIXATION

Longueur de la platine 112 mm

Largeur de la platine 112 mm

Longueur des trous de la platine (maximum) 92 mm

Largeur des trous de la platine (maximum) 92 mm

Diamètre des trous de la platine 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Numéro de commande 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

