

## LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Lumina                          |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h                    | 40 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 80 kg                           |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 56 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 55 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,08 kg                         |

## SUPPORTO

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Polipropilene              |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato, chiuso |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole            |
| Colore                    | Nero grafite (RAL9011)     |
| Disassamento              | 20 mm                      |
| Raggio di piroettamento   | 52 mm                      |
| Ingombro di piroettamento | 104 mm                     |
| Diametro cuffia superiore | 0 mm                       |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Colore battistrada          | Nero grafite (RAL9011)           |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011)           |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 50 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 7 mm                             |
| Asse diametro del foro      | 0 mm                             |
| Lunghezza mozzo             | 0 mm                             |
| Larghezza corpo             | 7 mm                             |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D                       |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 8 mm                     |

# LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Numero d'ordine 00071497

**Disegni del prodotto**



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

