INFORMACIÓ DE PRODUCTE

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	35 mm
Pes total	0,15 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau
Dome Dictel	27 mm

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negre, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
Corporació ample	19 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de plaça
Placa llarga	55 mm
Placa ampla	55 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	38,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	44 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	38,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	44 mm
Placa de diàmetre	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DYK050P41-55


EAN 4031582344479

Número de comanda 00028596

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH