

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
	moale
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Jet negru (similar RAL9005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	300 mm
Benză de rulare	85 mm
Diametrul găurii Axă	30 mm
Lungime butuc	90 mm
Lățimea corpului	85 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	67 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ●

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ●

Atriție ● ● ● ● ●

Rezistență la coroziune ● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	960 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	800 kg
Capacitate de încărcare statică	1600 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	9,8 kg

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

