

INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral
Tip	Okretanje Tocak
Standard	Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	183 mm
Ukupna težina	1.2 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Zatvoreno
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	40 mm
okretni radijus	115 mm
Otpor okretanju	230 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapečaceno
stitnici omotaca	Integrisani threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	45 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

IF
nagrada
za DizajnRed Dot
Dizajn
Award

INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

