

DURATECH

TOP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Numero d'ordine 00801309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6205

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1320 kg
Portata a 6 km/h	1100 kg
Portata statica	2200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,858 kg

DURATECH

TOP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Numero d'ordine 00801309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

