

COMPACTA

1530POO050P41

EAN 4031582429237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Poids	0.18 kg

CHAPE

Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	45 mm
Diamètre d'encombrement	90 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
----------	-------

RACCORD

Longueur de la platine	40 mm
Largeur de la platine	40 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	4.5 mm