

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea low height
Emissioni di CO2 (ambito 3)	0.71
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	90 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	180 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	78 mm
Larghezza complessiva	58 mm
Peso complessivo	0,21 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	23 mm
Raggio di piroettamento	60,5 mm
Ingombro di piroettamento	121 mm
Diametro cuffia superiore	30 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore battistrada	Grigio ardesia (RAL7015)
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Parafili	Con parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	10 mm

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Numero d'ordine 00770589

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Club del
progettista
tedesco



Premio
Interzum



Premio di
Design iF