ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea light
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	68 mm
Загальна ширина	46 mm
Загальна вага	0,09 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	67 mm
Поворотне з’єднання	134 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	13,9 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

Deutscher Konstruktor Club

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5925POI065L51-10

EAN 4031582404043

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту





Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH