

# ELASTECH

IFP125x50-Ø25

EAN 4031582319804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Tread hardness            | souple                                  |
| Matériau du corps         | Aluminium                               |
| Bandage                   | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision         |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet                      |
| Diamètre                  | 125 mm                                  |
| Largeur du Bandage        | 50 mm                                   |
| Diamètre du trou de l'Axe | 25 mm                                   |
| Longueur de moyeu         | 60 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A)     | 68 Shore A                              |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 240 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 600 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Poids global                    | 0.84 kg                           |

# ELASTECH


IFP125x50-Ø25

EAN 4031582319804

Numéro de commande 00830807  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IFP125x50-Ø25

EAN 4031582319804

Numéro de commande 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.