

GALEA STAINLESS

5087PJM100P30-12

EAN 4031582383782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	139 mm
Stavební výška	66 mm
Celková hmotnost	0,456 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	128 mm
Průměr otáčení	256 mm
Poloměr otáčení	59 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	12 mm

GALEA STAINLESS

5087PJM100P30-12

EAN 4031582383782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

