

## AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                       |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi            |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 40 kg                                       |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                          |
| Nerūsējošais                         | Nē                                          |
| Statiskā kravnesība                  | 80 kg                                       |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                      |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                                       |
| Kopējais augstums                    | 72 mm                                       |
| Kopējais svars                       | 0,26 kg                                     |

## KRONŠTEINIS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma      | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets            | 24 mm                  |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Coni di sfere               |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 50 mm                       |
| Protektora platums     | 19 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs    | 11 mm                                      |

# AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687

Pasūtījuma numurs 00006927  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

