

AGILA STAINLESS

7477PJO100P50

EAN 4031582350159



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,71 kg
Teljes szélesség	60 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	43,5 mm
Körbeforgás	262 mm
Kupola átmérője	60 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Siklócsapágó
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	77 mm
Talplemez szélessége	67 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	46,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	61,5 mm
Tengely furat átmérője	8,5 mm

AGILA STAINLESS

7477PJO100P50

EAN 4031582350159

Rendelési szám 00036326

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

