

# 샤프트

S70-10X25 / 11 DRILLED STEM

EAN 4031582411911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

부식방지



## 핵심 속성

|                |          |
|----------------|----------|
| 제품명            | 샤프트      |
| 하우징 유형         | 액세서리     |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg   |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg   |
| 총높이            | 6 mm     |
| 전체 체중          | 0.051 kg |

## 피팅

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 피팅 유형 | 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 |
| 스템 직경 | 10 mm                  |
| 스템 길이 | 25 mm                  |