

NOVATECH

ЕТУ 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Номер на поръчката 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Товароносимост при 6 км/ч	130 kg
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,38 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	25 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	14 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

NOVATECH

ЕТУ 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Номер на поръчката 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

