AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Numéro de commande 00006650



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	138 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0.96 kg

CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Longueur de la tige	24 mm
Fixation expansible (minimum)	22 mm
Fixation expansible (maximum)	24 mm

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Numéro de commande 00006650

Dessins du produit





