

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Objednávací číslo 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral assist
Kompatibilní s WeAssist	✓
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Standardní	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	183 mm
Celková šířka	110,5 mm
Celková hmotnost	4,682 kg

KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Motor Poklice
Barva Běhoun	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

UCHYCENÍ

Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	40 mm
Radius otočení	115 mm
Otočné rušení	230 mm
Průměr otočné kamery	110,5 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
-------------	--

DALŠÍ INFORMACE

Typ motoru: Bezkomutátorový stejnosměrný (BLDC)

POJEZDOVÝ MOTOR HNACÍ JEDNOTKY

Jmenovité napětí	25 V
Jmenovitý výstup	92 W
Jmenovitá rychlost	5 km/h
Pokyny k cestování	Vpřed a zpět

AKTUÁTOR HNACÍ JEDNOTKY

Jmenovitá rychlost	5 km/h
--------------------	--------





Ocenění Red
Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Objednací číslo 900000053

TECHNICKÉ VÝKRESY



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Ocenění Red
Dot
Design
Award