

NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 800 kg

Статичен Товароносимост 1600 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	90 mm
Диаметър на отворите Ос	17 mm
Дължина на центъра	90 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А
Тип лагер	6303

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

