

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-34XS S30

EAN 4031582359992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●●

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre del producto | Linea clinic |
| Tipo | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Estándar | similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 150 kg |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Inoxidable | ✓ |
| Capacidad de carga estática | 300 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 130 mm |
| Ancho total | 71 mm |
| Peso total | 0,846 kg |

Certificación Probado y supervisado por TÜV Süd



Club Diseñador Deutscher



Premio Interzum



IF Premio Diseño

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 15 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Radio de giro | 102,5 mm |
| Interferencia de giro | 205 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------|---|
| Tipo de ajuste | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
| Diámetro del Perno | 32 mm |
| Longitud del Perno | 42 mm |
| Sugerencia | El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación. |

DIBUJOS TÉCNICOS

