

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numer zamówienia 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○ ○ ○ ○ ○

Hałas ruchowy ○ ○ ○ ○ ○

Odejście ○ ○ ○ ○ ○

Odporność na korozję ○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 630 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 200 mm

Szerokość całkowita 160 mm

Waga całkowita 17,54 kg

KOŁO

Łożysko Nieobrobione Piasta

Średnica 150 mm

Szerokość Bieżnia 40 mm

Szerokość korpusu 40 mm

OBUDOWA

Wysięg 37 mm

Promień działania koła 122 mm

Zasięg działania koła 244 mm

Średnica kopuły 145 mm

MOCOWANIE

Długość płytki 145 mm

Szerokość płytki 145 mm

Długość otworu w płytce (maksymalna) 120 mm

Szerokość otworu w płytce (maksymalna) 120 mm

Średnica otworu płytki 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numer zamówienia 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

