

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības trokšnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	250 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	82,5 mm
Kopējais platums	70 mm
Kopējais svars	0,7 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	63 mm
Grozāms savienojums	126 mm
Kupola diametrs	70 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	50 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	73 mm
Plāksnes platums	73 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres diametrs	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Pasūtījuma numurs 00062080
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

