

BASETECH

POO065X30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	34,5 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Basetech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	120 kg
Tracidad de carga estàtica	240 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,047 kg

BASETECH

POO065X30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

