

# ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tread hardness          | мягкий                                     |
| Материал корпуса        | Сталь, железо                              |
| Материал протектора     | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник               | Отверстие, необработанное                  |
| Цвет Колесо             | Черный (аналог RAL9005)                    |
| Диаметр                 | 200 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 75 mm                                      |
| Диаметр отверстия Ось   | 100 mm                                     |
| Длина хаба              | 75 mm                                      |
| Ширина тела             | 75 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A                             |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Название продукта                  | Elastech                                   |
| Тип                                | Колесо                                     |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 600 kg                                     |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 500 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет  |
| Нержавеющая сталь                  | Нет  |
| Грузоподъемность статическая       | 1000 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                                      |
| Общий вес                          | 2,31 kg                                    |

# ELASTECH


EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер заказа 00830872  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4055582318383

Номер заказа 00880872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.