

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО


Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Отверстие, необработанное
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	75 mm
Диаметр отверстия Ось	100 mm
Длина хаба	75 mm
Ширина тела	75 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	500 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	2,31 kg




ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

Номер заказа 00880872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.