

STYLEA

5925UJI075L51-10 DOM22 RAL9002

EAN 4031582439274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	76 mm
전체 너비	64 mm
전체 체중	0.202 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	10 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
회전 반경	80 mm
회전 간섭	160 mm
돔 직경	22 mm

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

제품 정보

STYLEA

5925UJI075L51-10 DOM22 RAL9002

EAN 4031582439274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

