

## LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582342055

Номер замовлення 00078141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	61 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,108 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук, електричний
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліпропілен
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	52 mm
Поворотне з'єднання	104 mm
Діаметр ковпачка	45 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582342055

Номер замовлення 00078141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

