

## KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa load                               |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale          |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 1680 kg                                  |
| Portata a 6 km/h                    | 1400 kg                                  |
| Portata statica                     | 2800 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                    |
| Altezza totale                      | 255 mm                                   |
| Larghezza complessiva               | 140 mm                                   |
| Peso complessivo                    | 14,048 kg                                |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Colatura                         |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 200 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 80 mm                            |
| Larghezza corpo             | 80 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiale                 | Ghisa, o ferro forgiato, pesante                        |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                                       |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetto a rulli reggispinga con scanalatura profonda |
| Colore                    | Zinco-ferro (trasparente)                               |
| Disassamento              | 65 mm                                                   |
| Raggio di piroettamento   | 185 mm                                                  |
| Ingombro di piroettamento | 370 mm                                                  |
| Diametro cuffia superiore | 140 mm                                                  |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 175 mm               |
| Larghezza della piastra          | 140 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 140 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 15 mm                |

# KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

