

ULTRATECH PLUS

ICP160X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Ultratech plus
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	800 kg
Portata a 6 km/h	640 kg
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	1,1 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano Ultratech, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Senza parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

ULTRATECHPLUS

ICP160X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

