

PURETECH

PIP075x25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	28,8 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,11 kg

PURETECH

PIP075x25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

