

LUMINA

6A23YOIO50B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556
 订单号 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
导电	✓
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	59 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.128 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	锌压铸/铝
支架形状	双轮子支架关闭
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	51 mm
转向干涉	102 mm

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm

产品信息

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556
订单号 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

