

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
	souple
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	0,8 kg

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

