

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087

Numéro de commande 00061256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	188 mm
Largeur totale	60 mm
Poids global	1,1 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	91 Shore A
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	120 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Diamètre du dôme	60 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	96 mm
Position du filetage de l'Œil	19 mm
Quantité de trous de montage Œil	2

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087

Numéro de commande 00061256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

