

## ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Elastech                      |
| Behuizingstype               | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 400 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 800 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,33 kg                       |

## WIEL

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                       |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers Roestvrij                  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                             |
| Diameter                      | 200 mm                                          |
| Breedte Loopvlak              | 46 mm                                           |
| Diameter Asgat                | 12 mm                                           |
| Naaflengte                    | 60 mm                                           |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 64 Shore A                                      |

## BEHUIZING

|           |   |
|-----------|---|
| Roestvrij | ✓ |
|-----------|---|

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

