

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408

Pasūtījuma numurs 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	30 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	60 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	1680 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	1400 kg
Statiskā kravnēsība	2800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	7,064 kg

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408

Pasūtījuma numurs 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

