

DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Numéro de commande 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	85 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	85 mm
Largeur du corps	85 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,566 kg

DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Numéro de commande 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

