

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Supratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.16 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Термопластичен каучук
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	34.9 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач А

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Номер на поръчката 00030823
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

