

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	310 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	160 mm
Обща ширина	118 mm
Общо тегло	6.94 kg

ВИЛКА

Изместване	30 mm
Радиус на завъртане	84 mm
Интерференция при завъртане	168 mm
Диаметър на купол	104 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	112 mm
Ширина на плаката	112 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	92 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Номер на поръчката 00800109

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

