

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Bestelnummer 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Boorgat, onbewerkt
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	75 mm
Asgatdiameter	100 mm
Naaflengte	75 mm
Breedte wielkern	75 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	500 kg
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	2,306 kg

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333
Bestelnummer 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

